

※内容を一部変更いたしました。(2026/7/7)

パンドウイトコーポレーション日本支社
〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31 品川 NSS ビル
2026 年 7 月 2 日
PJ26-014

Reelex II パッケージ Cat6A UTP ケーブル 販売開始のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。日頃は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

Reelex II パッケージの Cat6A UTP ケーブルの販売を開始いたします。詳細に関しては、下記をご参照くださいますようお願いいたします。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 製品特長



- Reelex (リーレックス)は、リールやスプールを使わない梱包方式です。内側から外へ引き出せる構造で梱包されており、施工時間の短縮や廃棄物の削減を実現します。
- 回転なしで引き出せる構造のため、よじれが発生せず電気性能を損なうこともありません。
- AX テープテクノロジーの採用により、6.5mm のケーブル径の実現と、エイリアンクロストークの測定を排除しました。
- 高い技術力によって 305m 巻きを実現し、無駄なく使用することができます。
- 豊富なカラーラインナップを揃えています。(CM ケーブル・PUC6AV04)

- PUL6AV04WH-EW は、外被に LSZH(低煙ゼロハロゲン)材料を採用しています。燃焼時の発煙量やハロゲン系ガスの発生を抑える環境配慮型ケーブルで、EM(エコ)ケーブルの要求に対応しています。

※ Reelex は、米国および/またはその他の国における REELEX Packaging Solutions, Inc. の登録商標です。

【注意】

本ケーブルをプラグ成端する際は、RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(FP6X88MTG／FPUD6X88MTG)をご使用ください。

※本ケーブルに適合する圧着式モジュラープラグは近日発売予定です。

2. 製品型番/仕様

● 梱包サイズ: W461 × D286 × H438mm



部品番号	カテゴリー	導体径	ケーブル径 (mm)	ケーブル 外被覆	ケーブル色	ケーブル重量 (kg)	長さ (m)
PUC6AV04BU-EW	Cat6A	23AWG ・単線	6.5	CM	青	14.0	305
PUC6AV04WH-EW					白		
PUC6AV04RD-EW					赤		
PUC6AV04YL-EW					黄		
PUC6AV04GR-EW					緑		
PUC6AV04OR-EW					オレンジ		
PUC6AV04IG-EW					ライトグレー		
PUC6AV04VL-EW					紫		
PUC6AV04BL-EW					黒		
PUC6AV04PB-EW					パステルブルー		
PUL6AV04WH-EW	Cat6A	23AWG ・単線	6.5	LSZH	白	13.5	305

1. 製品資料

■仕様書

Cat6A UTP ケーブル・CM (PUC6AV04■■■-EW)

: https://www.panduit.co.jp/wp-content/uploads/specsheet/PUC6AV04xx-EW_COSP690-WW-JPN.pdf

Cat6A UTP ケーブル・LSZH (PUL6AV04WH-EW)

: https://www.panduit.co.jp/wp-content/uploads/specsheet/PUL6AV04xx-EW_COSP484-WW-JPN.pdf

以上

本件に関するお問い合わせ:

パンドウイトコーポレーション日本支社
カスタマーエクスペリエンス(注文・製品問い合わせ担当)
eMail: jpn-toiawase@panduit.com