


Wire Basket ケーブルトレールーティングシステム

仕様

Wire Basket ケーブルトレールーティングシステムは、銅線ケーブル、光ファイバーケーブル、または電源ケーブルのルーティングと管理のために設計された、パスウェイ、スプライスコネクタ、ケーブル引出口、ウォーターフォール、取付ブラケット、および各種アクセサリで構成されています。

パスウェイは、4 インチ、6 インチ、8 インチ、12 インチ、18 インチ、24 インチ、30 インチ、36 インチの複数の幅が用意されています。また、長さは 3005mm (118.33 インチ) で、高さは 2 インチ、4 インチ、6 インチから選択できます。取付具としてトラピースブラケット、カンチレバーブラケット、およびウォールマウントブラケットが用意されています。バスケット、アクセサリ、および構成部品は、黒または白（粉体塗装）、電着亜鉛メッキ、またはプレ亜鉛メッキの仕様が用意されています。



技術情報

材質:	黒 (BL) および白 (WH): 鋼線、黒または白の粉体塗装 電着亜鉛メッキ (EZ): 鋼線電着亜鉛メッキ プレ亜鉛メッキ (PG): 鋼線プレ亜鉛メッキ
認証:	NFPA 70 (米国電気工事規定) セクション 392.6(A) および 392.6(B) に基づき、AMD 1 ～ 5 および NEMA VE1 に準拠した機器用接地導体としての使用適性について UL 認証を取得済み 黒および白: ASTM 510 に適合 電着亜鉛メッキ: ASTM B633 SC1、Type III

主な機能と利点


耐久性に優れた軽量構造:	より太いワイヤーゲージの採用により強度重量比が高く、同等製品と比べて優れた許容荷重を維持します
グリッドパターン:	ワイヤーメッシュのグリッドパターンが大きいため、下方へのケーブル引き出し容量が向上し、追加でグリッドを切り取ることなく多くのケーブルを開口部から通すことができるため、設置時間を短縮できます
T溶接による端部の安全構造:	業界の主要企業で求められる安全仕様を満たしており、施工者の安全向上に寄与するとともに、ケーブルの保護を実現します
滑らかな取付ブラケット面:	ブラケットの横幅の範囲で、自由に取り付け可能です。引っかかることなくパスウェイを簡単にスライドさせ、任意の位置に移動できます
簡単なボンディング:	パスウェイにマスキングテープが付いているため、スプライス連結部でのボンディングが容易です

用途

Wire Basket ケーブルトレールーティングシステムは、データセンター、ネットワーク接続された建物、産業環境において、銅線データケーブル、光ファイバーケーブル、および電源ケーブルを配線、管理、保護するために設計されています。オープンなワイヤーメッシュのデザインにより、ケーブルの設置、気流による冷却、速やかな検査や保守が可能になり、密度の高いケーブル敷設環境では特に役立ちます。

Wire Basket ケーブルトレーディングシステム

製品ラインナップ



Wire Basket ケーブルトレールディングシステム

注文方法

1. パスウェイのサイズを選ぶ

部品番号	説明
2 インチパスウェイ	
PWB2x4**	パスウェイ 高さ 2 インチ x 幅 4 インチ
PWB2x6**	パスウェイ 高さ 2 インチ x 幅 6 インチ
PWB2x8**	パスウェイ 高さ 2 インチ x 幅 8 インチ
PWB2x12**	パスウェイ 高さ 2 インチ x 幅 12 インチ
PWB2x18**	パスウェイ 高さ 2 インチ x 幅 18 インチ
PWB2x24**	パスウェイ 高さ 2 インチ x 幅 24 インチ
PWB2x30**	パスウェイ 高さ 2 インチ x 幅 30 インチ
PWB2x36**	パスウェイ 高さ 2 インチ x 幅 36 インチ


4 インチパスウェイ

PWB4x4**	パスウェイ 高さ 4 インチ x 幅 4 インチ
PWB4x6**	パスウェイ 高さ 4 インチ x 幅 6 インチ
PWB4x8**	パスウェイ 高さ 4 インチ x 幅 8 インチ
PWB4x12**	パスウェイ 高さ 4 インチ x 幅 12 インチ
PWB4x18**	パスウェイ 高さ 4 インチ x 幅 18 インチ
PWB4x24**	パスウェイ 高さ 4 インチ x 幅 24 インチ
PWB4x30**	パスウェイ 高さ 4 インチ x 幅 30 インチ
PWB4x36**	パスウェイ 高さ 4 インチ x 幅 36 インチ

6 インチパスウェイ

PWB6x6**	パスウェイ 高さ 6 インチ x 幅 6 インチ
PWB6x8**	パスウェイ 高さ 6 インチ x 幅 8 インチ
PWB6x12**	パスウェイ 高さ 6 インチ x 幅 12 インチ
PWB6x18**	パスウェイ 高さ 6 インチ x 幅 18 インチ
PWB6x24**	パスウェイ 高さ 6 インチ x 幅 24 インチ
PWB6x30**	パスウェイ 高さ 6 インチ x 幅 30 インチ
PWB6x36**	パスウェイ 高さ 6 インチ x 幅 36 インチ

** は、BL = 黒、EZ = 電着亜鉛メッキ、WH = 白に置き換えてください



パスウェイ

2. スプライスを選ぶ

部品番号	説明
ボルト式スプライス (50 個)	
PWBSPLBL-L	ボルト式スプライス、黒 (BL)
PWBSPLEZ-L	ボルト式スプライス、電着亜鉛メッキ (EZ)
プッシュオンスプライス (50 個)	
PWBPSBL-L	プッシュオンスプライス、黒 (BL)
PWBPSEZ-L	プッシュオンスプライス、電着亜鉛メッキ (EZ)
拡張スプライス (30 個)	
PWBFES**-30	拡張スプライス

** は、BL = 黒、EZ = 電着亜鉛メッキ、WH = 白に置き換えてください

2



ボルト式スプライス



プッシュオンスプライス



拡張スプライス

Wire Basket ケーブルトレールディングシステム

注文方法 (続き)

3. ブラケットおよびハードウェアを選ぶ

部品番号	説明
トラピーズブラケット (2 個)	
PWBTB4C**	トラピーズブラケット、幅 4 インチパスウェイ用、センターホールあり
PWBTB6C**	トラピーズブラケット、幅 6 インチパスウェイ用、センターホールあり
PWBTB8C**	トラピーズブラケット、幅 8 インチパスウェイ用、センターホールあり
PWBTB12C**	トラピーズブラケット、幅 12 インチパスウェイ用、センターホールあり
PWBTB18C**	トラピーズブラケット、幅 18 インチパスウェイ用、センターホールあり
PWBTB24C**	トラピーズブラケット、幅 24 インチパスウェイ用、センターホールあり
PWBTB30**	トラピーズブラケット、幅 30 インチパスウェイ用
PWBTB36**	トラピーズブラケット、幅 36 インチパスウェイ用
カンチレバーブラケット (2 個)	
PWBCB4**	カンチレバーブラケット、幅 4 インチパスウェイ用
PWBCB6**	カンチレバーブラケット、幅 6 インチパスウェイ用
PWBCLB8**	カンチレバーブラケット、幅 8 インチパスウェイ用
PWBCLB12**	カンチレバーブラケット、幅 12 インチパスウェイ用
PWBCLB18**	カンチレバーブラケット、幅 18 インチパスウェイ用
PWBCLB24**	カンチレバーブラケット、幅 24 インチパスウェイ用
ウォールマウントブラケット (2 個)	
PWBWMBV**	ウォールマウントブラケット
サイドウォールマウントブラケット (5 個)	
PWBSWMBPG	サイドウォールマウントブラケット
壁付終端ブラケット (2 個)	
PWBWMW**	壁付終端ブラケット (太型)
PWBWMN**	壁付終端ブラケット (細型)
ストラットマウントクリップ (50 個)	
PWBSCEZ	ストラットマウントクリップ
トラピーズハンガーブラケット (50 個)	
PWBTSBEZ-L	トラピーズハンガーブラケット
床下用支柱サポートブラケット	
PWBUSB	床下用支柱サポートブラケット

** は、BL = 黒、EZ = 電着亜鉛メッキ、PG = プレ亜鉛メッキ、WH = 白に置き換えてください



トラピーズブラケット



カンチレバーブラケット



ウォールマウントブラケット



サイドウォールマウント
ブラケット



壁付終端ブラケット



ストラットマウントクリップ



トラピーズハンガー
ブラケット



床下用支柱サポート
ブラケット


Wire Basket ケーブルトレールディングシステム

注文方法 (続き)


4. 交差部フィッティングを選ぶ

部品番号	説明
交差フィッティング (2 個)	
PWBIB2**	90 度交差フィッティング、高さ 2 インチパスウェイ用
PWBIB4**	90 度交差フィッティング、高さ 4 インチパスウェイ用
PWBIB6**	90 度交差フィッティング、高さ 6 インチパスウェイ用
T 字フィッティング	
PWBPF2xXX**	T 字フィッティング、高さ 2 インチパスウェイ用
PWBPF4xXX**	T 字フィッティング、高さ 4 インチパスウェイ用
PWBPF6xXX**	T 字フィッティング、高さ 6 インチパスウェイ用

** は、BL = 黒、EZ = 電着亜鉛メッキ、PG = プレ亜鉛メッキ、WH = 白に置き換えてください。
XX は 4、6、8、12、18、24 インチに置き換えてください。



90 度交差フィッティング



T 字フィッティング

5. ケーブル引出口を選ぶ

部品番号	説明
ドロップアウトキット	
PWBDOK**	12 インチドロップアウトキット
ウォーターフォール	
PWBWFNR2**	幅細ウォーターフォール
PBWF5R2**	幅太ウォーターフォール
スピルオーバージャンクション	
PWBSPJ2BL	2 インチスピルオーバージャンクション
PWBSPJ4BL	4 インチスピルオーバージャンクション

** は、BL = 黒、PG = プレ亜鉛メッキ、WH = 白に置き換えてください




ドロップアウトキット



幅細ウォーターフォール



幅太ウォーターフォール



スピルオーバージャンクション


Wire Basket ケーブルトレイリングシステム

注文方法 (続き)

6. アクセサリーを選ぶ

部品番号	説明
ディバイダーウォール	
PWBDW2**	ディバイダーウォール、高さ 2 インチパスウェイ用
PWBDW4**	ディバイダーウォール、高さ 4 インチパスウェイ用
PWBDW6**	ディバイダーウォール、高さ 6 インチパスウェイ用
スチールトレイライナー	
PWBTL4**	トレイライナー、幅 4 インチパスウェイ用
PWBTL6**	トレイライナー、幅 6 インチパスウェイ用
PWBTL8**	トレイライナー、幅 8 インチパスウェイ用
PWBTL12**	トレイライナー、幅 12 インチパスウェイ用
PWBTL18**	トレイライナー、幅 18 インチパスウェイ用
PWBTL24**	トレイライナー、幅 24 インチパスウェイ用
プラスチックトレイライナー	
PWBPTL4**	プラスチックトレイライナー、幅 4 インチパスウェイ用
PWBPTL6**	プラスチックトレイライナー、幅 6 インチパスウェイ用
PWBPTL8-2X4**	プラスチックトレイライナー、幅 8 インチ / 高さ 2 インチ x 幅 4 インチパスウェイ用
PWBPTL2X6**	プラスチックトレイライナー、高さ 2 インチ x 幅 6 インチパスウェイ用
PWBPTL12**	プラスチックトレイライナー、幅 12 インチパスウェイ用
PWBPTL2X8-4X4**	プラスチックトレイライナー、高さ 2 インチ x 幅 8 インチ / 高さ 4 インチ x 幅 4 インチパスウェイ用
PWBPTL4X6**	プラスチックトレイライナー、高さ 4 インチ x 幅 6 インチパスウェイ用
PWBPTL2X124X8**	プラスチックトレイライナー、高さ 2 インチ x 幅 12 インチ / 高さ 4 インチ x 幅 8 インチパスウェイ用
PWBPTL18-6X6**	プラスチックトレイライナー、幅 18 インチ / 高さ 6 インチ x 幅 6 インチパスウェイ用
PWBPTL4X12**	プラスチックトレイライナー、高さ 4 インチ x 幅 12 インチパスウェイ用
PWBPTL6X8**	プラスチックトレイライナー、高さ 6 インチ x 幅 8 インチパスウェイ用
PWBPTL2X18**	プラスチックトレイライナー、高さ 2 インチ x 幅 18 インチパスウェイ用
PWBPTL24-6X12**	プラスチックトレイライナー、幅 24 インチ / 高さ 6 インチ x 幅 12 インチパスウェイ用
PWBPTL4X36-2**	プラスチックトレイライナー、高さ 4 インチ x 幅 36 インチパスウェイ用
PWBPTL4X18**	プラスチックトレイライナー、高さ 4 インチ x 幅 18 インチパスウェイ用
PWBPTL2X24**	プラスチックトレイライナー、高さ 2 インチ x 幅 24 インチパスウェイ用
PWBPTL30-6X18**	プラスチックトレイライナー、幅 30 インチ / 高さ 6 インチ x 幅 18 インチパスウェイ用
PWBPTL4X24**	プラスチックトレイライナー、高さ 4 インチ x 幅 24 インチパスウェイ用
PWBPTL2X30**	プラスチックトレイライナー、高さ 2 インチ x 幅 30 インチパスウェイ用
PWBPTL36-6X24**	プラスチックトレイライナー、幅 36 インチ / 高さ 6 インチ x 幅 24 インチパスウェイ用


** は、BL = 黒、EZ = 電着亜鉛メッキ、PG = プレ亜鉛メッキ、WH = 白に置き換えてください



ディバイダーウォール



スチールトレイライナー




プラスチックトレイライナー

Wire Basket ケーブルトレールディングシステム

注文方法 (続き)

6. アクセサリーを選ぶ (続き)

部品番号	説明
バスウェイカバー	
PWBCVR4**	スチールバスウェイカバー、幅 4 インチバスウェイ用
PWBCVR6**	スチールバスウェイカバー、幅 6 インチバスウェイ用
PWBCVR8**	スチールバスウェイカバー、幅 8 インチバスウェイ用
PWBCVR12**	スチールバスウェイカバー、幅 12 インチバスウェイ用
PWBCVR18**	スチールバスウェイカバー、幅 18 インチバスウェイ用
PWBCVR24**	スチールバスウェイカバー、幅 24 インチバスウェイ用
PWBCVR30**	スチールバスウェイカバー、幅 30 インチバスウェイ用
PWBCVR36**	スチールバスウェイカバー、幅 36 インチバスウェイ用



バスウェイカバー

バスウェイカバー固定ストラップ	
PWBCVRLCK2X4PG	バスウェイカバー固定ストラップ、高さ 2 インチ x 幅 4 インチバスウェイ用
PWBCVRLCK2X6PG	バスウェイカバー固定ストラップ、高さ 2 インチ x 幅 6 インチバスウェイ用
PWBCVRLCK2X8PG	バスウェイカバー固定ストラップ、高さ 2 インチ x 幅 8 インチバスウェイ用
PWBCVRLCK2X12PG	バスウェイカバー固定ストラップ、高さ 2 インチ x 幅 12 インチバスウェイ用
PWBCVRLCK2X18PG	バスウェイカバー固定ストラップ、高さ 2 インチ x 幅 18 インチバスウェイ用
PWBCVRLCK2X24PG	バスウェイカバー固定ストラップ、高さ 2 インチ x 幅 24 インチバスウェイ用
PWBCVRLCK2X30PG	バスウェイカバー固定ストラップ、高さ 2 インチ x 幅 30 インチバスウェイ用
PWBCVRLCK2X36PG	バスウェイカバー固定ストラップ、高さ 2 インチ x 幅 36 インチバスウェイ用
PWBCVRLCK4X4PG	バスウェイカバー固定ストラップ、高さ 4 インチ x 幅 4 インチバスウェイ用
PWBCVRLCK4X6PG	バスウェイカバー固定ストラップ、高さ 4 インチ x 幅 6 インチバスウェイ用
PWBCVRLCK4X8PG	バスウェイカバー固定ストラップ、高さ 4 インチ x 幅 8 インチバスウェイ用
PWBCVRLCK4X12PG	バスウェイカバー固定ストラップ、高さ 4 インチ x 幅 12 インチバスウェイ用
PWBCVRLCK4X18PG	バスウェイカバー固定ストラップ、高さ 4 インチ x 幅 18 インチバスウェイ用
PWBCVRLCK4X24PG	バスウェイカバー固定ストラップ、高さ 4 インチ x 幅 24 インチバスウェイ用
PWBCVRLCK4X30PG	バスウェイカバー固定ストラップ、高さ 4 インチ x 幅 30 インチバスウェイ用
PWBCVRLCK4X36PG	バスウェイカバー固定ストラップ、高さ 4 インチ x 幅 36 インチバスウェイ用
PWBCVRLCK6X6PG	バスウェイカバー固定ストラップ、高さ 6 インチ x 幅 6 インチバスウェイ用
PWBCVRLCK6X8PG	バスウェイカバー固定ストラップ、高さ 6 インチ x 幅 8 インチバスウェイ用
PWBCVRLCK6X12PG	バスウェイカバー固定ストラップ、高さ 6 インチ x 幅 12 インチバスウェイ用
PWBCVRLCK6X18PG	バスウェイカバー固定ストラップ、高さ 6 インチ x 幅 18 インチバスウェイ用
PWBCVRLCK6X24PG	バスウェイカバー固定ストラップ、高さ 6 インチ x 幅 24 インチバスウェイ用
PWBCVRLCK6X30PG	バスウェイカバー固定ストラップ、高さ 6 インチ x 幅 30 インチバスウェイ用
PWBCVRLCK6X36PG	バスウェイカバー固定ストラップ、高さ 6 インチ x 幅 36 インチバスウェイ用



バスウェイカバー固定ストラップ

** は、BL = 黒、EZ = 電着亜鉛メッキ、PG = プレ亜鉛メッキ、WH = 白に置き換えてください

Wire Basket ケーブルトレールレーティングシステム

注文方法 (続き)

7. ハードウェア

部品番号	説明
PWBHK**-L	ハードウェアキット 50 個入りセット (クリップとナットのセット)

19

