

パンドウイトコーポレーション日本支社
〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31 品川 NSS ビル
2026 年 10 月 22 日
PJ26-063

PDU（Power Distribution Unit）製品

EL2P および ES2P シリーズ 販売開始のお知らせ G5 および G6 シリーズ 製造および販売終了のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。日頃は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

EL2P および ES2P シリーズ PDU 製品の販売を開始いたします。また、G5 および G6 シリーズ PDU 製品の製造および販売を終了いたします。詳細に関しては、下記をご参照くださいますようお願いいたします。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記


【販売開始】EL2P および ES2P シリーズ PDU

1. 製品特徴

EL2P PDU

EL2P PDU は、監視・制御・設置性・セキュリティを統合したデータセンター向けインテリジェント PDU です。

- **高精度な電力・環境監視**
ラック単位で電力状態と環境条件を継続監視します。
- **標準保証 5 年の製品保証**
標準で 5 年の製品保証を受けられます。延長保証を 1 年分購入することで、最長 6 年の保証を受けることができます。
- **アウトレット単位の監視・制御を選択可能**
機種により、個別の電源オン／オフや遠隔再起動が可能です。
- **柔軟で高密度な給電構成**
0U 設置で、最大 48 口のアウトレットに対応します。
- **運用を止めにくい設計**
コントローラーとディスプレイモジュールはホットスワップ対応で、ラックの電源を切らずに交換できます。
- **ネットワークとセキュリティを強化**
デュアル 1Gb イーサネットを搭載し、1 つのネットワークスイッチポート・単一 IP アドレスで最大 64 台の iPDU をデイジーチェーン接続できます。



EL2P PDU

ES2P PDU

ES2P PDU は、可用性・安全性・運用効率を高める機能を備えた、データセンター向けの配電ユニットです。

- **ホットスワップ可能なコントローラー/ディスプレイモジュール**
ラックの電源を止めずに交換できるため、保守時の停止リスクを抑えられます。
- **充実した製品保証**
標準保証3年に加えて、製品登録をすることで無償追加2年、最長5年の製品保証を受けられます。
- **強化されたセキュリティ**
SNMPv3、TLS、暗号化セキュリティに対応し、PEN認定の高水準なセキュリティ対策を備えています。
- **最大16台のデジーチェーン接続**
複数PDUを連結でき、IPアドレスの展開・保守を簡素化して拡張しやすくします。
- **プラグアンドプレイセンサー対応**
デジタルセンサーをコントローラーが自動認識するため、セットアップや試運転の手間を軽減できます。同一バス上で複数センサーも利用可能です。
- **高温環境に対応する耐久設計**
全負荷時でも周囲温度55℃での動作を想定しており、高温環境でも安定した運用を支えます。



ES2P PDU

2. 製品部品番号/仕様

【EL2P PDU の主な部品番号】



部品番号	フォーム ファクタ	ブレーカー 数	皮相電力 (kVA)	入力電流 (A) (相ごと)	入力 相	入力プラグ タイプ	アウト レット数	アウトレット タイプ	高さ (mm)	幅 (mm)	奥行き (mm)
MS シリーズ											
E48E20L	0U フル	6	17.3 /22.0	30/32	3	IEC 60309 3P+N+E 6h 30A/32A (IP44)	48	(24)C13/C15、 (24)C13/C15 /C19/C21	1780	58	75
MSPO シリーズ											
E42G07L	0U フル	12	57.6(北米)/ 55.2(EU)	100/125	3	IEC 60309 3P+N+E 6h 100A/125A(IP67)	42	(21)C13/C15、 (21)C13/C15/ C19/C21	1780	58	75

その他の部品番号および詳細な仕様については、[EL2P PDU 仕様書](#) をご覧ください。

【ES2P PDU の主な部品番号】



部品番号	入力電圧 VAC	入力電流 (相ごと) Amps/P	フォーム ファクタ	入力プラグ タイプ	サーキット ブレーカー	皮相電力 (kVA)	アウト レット数	アウトレット 構成	長さ mm	幅 mm	奥行き mm
ベーシックシリーズ											
E42B12M-RD1C (筐体色: 赤)	346-415 VAC	32A	0U フル	IEC 60309 3P+N+E 6h 32A	6	22	42	(30)C13、 (12)C13/C15 /C19/C21 (すべてロック式)	1750	55	53
MI シリーズ											
E36D01M	346-415 WYE	32/3	0U フル	IEC 60309 3P+N+E 6h 32A (IP44)	6	22	36	(24)C13、 (12)C19	1750	55	53

その他の部品番号および詳細な仕様については、[ES2P PDU 仕様書](#) をご覧ください。

【製造終了】 G5 および G6シリーズ PDU

下記の製品の製造および販売を終了いたします。

1. 対象製品

G5/G6 インテリジェントPDU／ベーシックPDU

※部品番号および詳細な仕様については、[仕様書](#) をご覧ください。

2. 後継品

- 400V ベーシックPDU : ES2P PDU ベーシックシリーズ ▶ [仕様書](#)
- 400V インテリジェントPDU : EL2P PDU MI／MS／MPO／MSPOシリーズ ▶ [仕様書](#)
- 100V・200V PDU : 発売準備中

3. 製造・販売終了時期

対象製品の製造は、順次終了してまいります。製造終了後は、在庫限りの販売となります。

対象製品のご発注後のキャンセルおよび返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

【製造終了】 G5 および G6シリーズ PDU用環境センサー／セキュリティー

下記の製品の製造および販売を終了いたします。

1. 対象製品部品番号

【製造終了】 部品番号	明細	【推奨代替品】 部品番号
EA001	温度センサー	EA001L
EB001	温湿度センサー	EB001L
EC001	温湿度センサー+2 温度センサー	EC001L
ED001	漏水センサー(ロープ式)	ED001L
EE001	スポット式漏水センサー	EE001L
EF001	センサーハブ(4 ポート)	EF001L
EG001	漏水センサー(延長用)	EG001L
ACA01	ドアスイッチ(マグネット式)	ACA01L
ACC01	ドライ接点入力用ケーブル	ACC01L
ACD01	ラック内照明用 LED ライト	ACD01L
ACF10	温度&ドアセンサー	EHH01L
ACF11	3 温度、湿度およびドアセンサー	EHC01L

2. 製造・販売終了時期

対象製品の製造は、順次終了してまいります。製造終了後は、在庫限りの販売となります。

対象製品のご発注後のキャンセルおよび返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

以上

本件に関するお問い合わせ：

パンドウイトコーポレーション日本支社
カスタマーエクスペリエンス(注文・製品問い合わせ担当)
eMail: jpn-toiawase@panduit.com