

Mini-Com™ モジュラーパッチパネル枠 (フェースプレートタイプ)

仕様

モジュラーパッチパネル枠は、メタルパネルの前部に取り外し可能なスナップイン式フェースプレートが成形された構造です。パッチパネルに UTP、STP、光ファイバー、A/V 用途のすべての Mini-Com™ モジュールを接続でき、19 インチの標準ラックに取り付けできます。パッチパネルは 24 ポートおよび 48 ポート、72 ポート (高密度) で使用できます。アングル型パッチパネルは、ケーブルを配線しやすいよう最適な角度がついています。



技術情報

取り付けオプション:	標準 EIA 19 インチラックまたは 23 インチラックに取り付け (オプションの拡張ブラケットを使用)
材質:	フロントパネル: CRS、フェースプレート: ABS
添付品:	対応するスナップ式フェースプレート (事前装着)、取付用インチネジ、ラベル/ラベルカバー (該当する場合)

主な機能と利点

取り外し可能なフェースプレート	取り付けられているモジュールに前面からアクセスでき、簡単に移動、追加、変更が可能
モジュラー式	すべての Panduit™ Mini-Com™ モジュールを取り付けでき、メディアタイプを同じパネル内で組み合わせ可能
アングル型	ケーブルをラックの両側に垂らせるので、パッチコードを垂直ケーブルマネージャーに直接配線することが可能。必要な水平ケーブルマネージャーが最小限で済むので、高密度設計が可能
引っ込み型	パッチコードがキャビネットドアの邪魔にならず、曲げ半径を滑らかに維持
オプションラベル	ラベル付き、ラベルなしの両方をサポートし、さまざまなニーズに対応
オプションのストreinリリースバー	ケーブルを簡単に整理し、管理
オプションのブランクパネル	未使用のラック開口部に取り付けることで、整った外観を確保
高密度	ラックスペース当たりのモジュール数が増加

用途

Mini-Com™ モジュラーパッチパネル枠は、マルチメディア用途に最適で、すべての Mini-Com™ モジュールに対応しています。モジュールにはパネルの前面からアクセスでき、スナップ式で付け外しができるため、簡単に移動、追加、変更できます。種類が豊富なためほとんどのニーズに対応できます。

アングル型パッチパネルはラックスペースが限られた用途に適しています。ケーブルをラックの両側に垂らせるので、必要な水平ケーブルマネージャーが最小限で済み、ラックスペースを高密度にできます。

PANDUIT™

仕様書

パッチパネル枠 (ラベル付き)

24 ポート、1 RU、CFFPL4 フェースプレート (6):	CPPL24WBL Y
48 ポート、2 RU、CFFPL4 フェースプレート (12):	CPPL48WBL Y
24 ポート、1 RU、6 ポートフェースプレート (4):	CPPL24M6BL Y
48 ポート、2 RU、6 ポートフェースプレート (8):	CPPL48M6BL Y
72 ポート、2 RU (高密度)、12 ポートフェースプレート (6):	CPPL72WBL Y

パッチパネル枠 (ラベルなし)

24 ポート、1 RU、CFFP4 フェースプレート (6):	CPP24WBL Y
48 ポート、2 RU、CFFP4 フェースプレート (12):	CPP48WBL Y

アングル型パッチパネル枠 (ラベル付き)

24 ポート、1 RU、CFFPL4 フェースプレート (6):	CPPLA24WBL Y
48 ポート、2 RU、CFFPL4 フェースプレート (12):	CPPLA48WBL Y
72 ポート、2 RU (高密度)、12 ポートフェースプレート (6):	CPPLA72WBL Y

引っ込み型パッチパネル枠 (ラベル付き)

24 ポート、1 RU、CFFPL4 フェースプレート (6):	CPPL24WRBL Y
----------------------------------	--------------

パッチパネル用ラベルオプション (CFFPL4、CFFP4 フェースプレート付き)

レーザー / インクジェット:	C261X035Y1J
TDP43ME:	C261X035Y1T

ラベルオプション

レーザー / インクジェット:	C390X030Y1J
TDP43ME:	C390X030Y1T

ストreinリリースバー

ストレート型:	SRBS19BL-XY
コの字型 (奥行 5.1cm):	SRB19BLY
タックタイ固定用:	SRBM19BLY
クリップ型:	SRBW CY
コの字型 (奥行 12.7cm):	SRB19D5BLY
コの字型 (2 段式):	SRB19D7BLY
コの字型 (3 段式):	SRB19MDBL

ブランクパネル


オプション品のブランクパネルについては、カタログをご覧ください。

拡張ブラケット


1 RU:	PEB1
2 RU:	PEB2

Mini-Com™ モジュラーパッチパネル枠 (フェースプレートタイプ)


CPPL24WBLY




CPPL48WBLY




CPPL24M6BLY




CPPL48M6BLY




CPPL72WBLY




CPP24WBLY




CPP48WBLY



CPPLA24WBLY



Mini-Com™ モジュラーパッチパネル枠 (フェースプレートタイプ)



寸法はインチ単位です。[括弧内の寸法はミリ単位]

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com

PANDUIT SINGAPORE
PTE.LTD.シンガポール
cs-ap@panduit.com

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアダラハラ
cs-la@panduit.com

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com

パンドウイト製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

www.panduit.co.jp にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiawase@panduit.com

PANDUIT™

© 2022 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
OTSP29-WW-JPN
Replaces WW-OTSP23
4/2022